

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.885 Nagy szekrény

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.885 - Nagy szekrény HD

A HD nagyméretű sorolható szekrénymegoldás higiéniaileg érzékeny területekre, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek.



## Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.885
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek Szerelőlap: acéllemez
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Szekrénykeret ráhegesztett hátfal-feneklemezzel Ajtó behelyezett tömítéssel Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Szerelőlap
Opciók	HD állvány színtezővel
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.696 mm
Ajtó nyílásszög	125°
IK-kód	IK08
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)

## Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4X 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	96 kg
Bruttó tömeg	97,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	HD rendszerszekrény, Méretek (Szé x Ma x Mé): 800 x 1800 x 500, Szerelőlappal, 699 x 1696 mm, Védetség IP 66

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------