

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.885 Nagy szekrény

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.885 - Nagy szekrény HD

A HD nagyméretű sorolható szekrénymegoldás higiéniaailag érzékeny területekre, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek.



Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.885
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek Szerelőlap: acéllemez
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Szekrénykeret ráhegesztett hátfal-fenéklemezzel Ajtó behelyezett tömítéssel Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Szerelőlap
Opciók	HD állvány szintezővel
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.696 mm
Ajtó nyílásszög	125°
IK-kód	IK08
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4X 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	96 kg
Bruttó tömeg	97,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	HD rendszerszekrény, Méretek (Szé x Ma x Mé): 800 x 1800 x 500, Szerelőlappal, 699 x 1696 mm, Védetség IP 66

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------