



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081 Befogókeret

Állapot: 2026.03.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Befogókeret

Szekrények párhuzamos megmunkálása a Perforex BC megmunkálóközpont és a Perforex MT Milling Terminal megmunkálási területén belül, a kevesebb átszerelési idő és nagyobb termelékenység érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.081
Kivitel	Pneumatikus befogószerkezet
Termékleírás	Lehetővé teszi házak párhuzamos megmunkálását téglatest alakú elemek megmunkálásához a Perforex BC megmunkálóközponton és Perforex MT Milling Terminal-on.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Megjegyzés	A szorítókeret (cikkszám: 4050.080) a BC megmunkálóközpont (cikkszám: 4050.230) esetében kizárólag a kétajtós változatnál lehetséges.
Az alábbi cikkszámokhoz	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926 4055.921 4055.920
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S
Befogható szekrények max. mérete	Szélesség: 400 mm Magasság: 400 mm Mélység: 400 mm
Befogható sík elemek min. mérete	Szélesség: 150 mm Magasság: 150 mm Mélység: 80 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	25 kg
Bruttó tömeg	25 kg
Vámtarifaszám	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Termékleírás	AS Befogókeret BC 1008/2014, befogható téglatest alakú elemek mérete min150x150x80 /max. 400x400x400mm