

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082 Áramsínbefogó

Állapot: 2026.03.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Áramsínbefogó

Rézsínek és gyűjtősínek egyszerű befogatásához a Perforex BC megmunkálóközpontba és a Perforex MT Milling Terminal-ba.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.082
Kivitel	Három rövid, 5 mm vagy 10 mm vastag rézsín egyidejű befogása
Termékleírás	Rézsínek és gyűjtősínek egyszerű befogatásához a Perforex BC megmunkálóközpontba és a Perforex MT Milling Terminal-ba. Alkalmas fúráshoz és menetvágáshoz.
Megmunkálható hossz 5 mm vastagság esetén	150 - 300 mm
Megmunkálható magasság (max.)	30 - 120 mm
Megmunkálható hossz 10 mm vastagság esetén	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Igen
Az alábbi cikkszámokhoz	4050.101 4055.911 4055.912
Csomagolási egység	2 db
Vámtarifaszám	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

Jellemzők

ECLASS 8.0

36609190

Termékleírás

AS Áramsínbefogó BC 1001-hez (egy pár)