

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.150 Szerelőasztal

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.150 - Szerelőasztal

A szerelőasztalok mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú asztalok lemezek és házak szereléséhez.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.150
Kivitel	150 MN (manuálisan állítható dőlésszög)
Termékleírás	A szerelőasztalok mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú asztalok lemezek és házak szereléséhez.
Előnyei	Lehetővé teszi az ergonomikus és hátkímélő munkavégzést Egyedileg elhelyezhető a műhelyben, mert az áramhálózattól független Minimális helyigény használaton kívül Egyszerű kezelés a négy terelőgörgővel a teljes rögzítési funkció révén A szerelőlapok változtatható rögzítése gyorszorítóval
Műszaki adatok	Dőlésszög állítási lehetőség kb. 0 – 80°
Egységcsomag	Szerelőasztal 1 csomag alsó szorítóegység 1 csomag felső szorítóegység
Megjegyzés	A szerelőasztal-szélesítéssel max. 1900 x 1900 mm-es lehetséges megmunkálási felület érhető el.
Gépméreték	Szélesség: 1.400 mm Mélység: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Szélesség: 1.110 mm Magasság: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Szélesség: 1.110 mm Magasság: 1.230 mm
Teherbírás	150 kg
Munkamagasság	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	123 kg
Bruttó tömeg	138 kg
Vámtarifaszám	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Termékleírás	AS SZERELŐASZTAL, 150MN, ÁLLÍTHATÓ

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------