

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Szerelőasztal

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Szerelőasztal

A szerelőasztalok mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú asztalok lemezek és házak szereléséhez.

## Jellemzők

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Cikkszám                        | AS 4050.300  |
| Kivitel                         | 300 ENH (elektromosan állítható dőlésszög és magasság)   |
| Termékleírás                    | A szerelőasztalok mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú asztalok lemezek és házak szereléséhez.  |
| Előnyei                         | Lehetővé teszi az ergonomikus és hátkímélő munkavégzést<br>Egyedileg elhelyezhető a műhelyben, mert az áramhálózattól független<br>Minimális helyigény használaton kívül<br>Egyszerű kezelés a négy terelőgörgővel a teljes rögzítési funkció révén<br>A szerelőlapok változtatható rögzítése gyorszorítóval |
| Műszaki adatok                  | Dőlésszög állítási lehetőség kb. 0 – 80°   |
| Egységcsomag                    | Szerelőasztal<br>1 csomag alsó szorítóegység<br>1 csomag felső szorítóegység<br>Töltőkészülék<br>Akkumulátor   |
| Megjegyzés                      | A szerelőasztal-szélesítéssel max. 1900 x 1900 mm-es lehetséges megmunkálási felület érhető el.<br>USA, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Japán számára a 4050.219 többfeszültségű tápegység, valamint a 4050.222 csatlakozóadapter is szükséges  |
| Gépméreték                      | Szélesség: 1.400 mm<br>Mélység: 1.250 mm   |
| Dimensions support surface max. | Szélesség: 1.110 mm<br>Magasság: 1.900 mm  |

## Jellemzők

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Dimensions support surface min. | Szélesség: 1.110 mm<br>Magasság: 1.230 mm                     |
| Teherbírás                      | 300 kg  |
| Munkamagasság                   | Working height (min.): 80 cm<br>Working height (max.): 110 cm |
| Csomagolási egység              | 1 db  |
| Nettó tömeg                     | 230 kg  |
| Bruttó tömeg                    | 250 kg  |
| Vámtarifaszám                   | 84279000  |
| ETIM 9                          | EC002224  |
| ETIM 8                          | EC002224  |
| ECLASS 8.0                      | 36659090  |
| Termékleírás                    | AS SZERELŐASZTAL, 300 ENH                                     |

## Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat