

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Szerelőasztal

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Szerelőasztal

A szerelőasztalok mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú asztalok lemezek és házak szereléséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.300
Kivitel	300 ENH (elektromosan állítható dőlésszög és magasság)
Termékleírás	A szerelőasztalok mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú asztalok lemezek és házak szereléséhez.
Előnyei	Lehetővé teszi az ergonomikus és hátkímélő munkavégzést Egyedileg elhelyezhető a műhelyben, mert az áramhálózattól független Minimális helyigény használaton kívül Egyszerű kezelés a négy terelőgörgővel a teljes rögzítési funkció révén A szerelőlapok változtatható rögzítése gyorszorítóval
Műszaki adatok	Dőlésszög állítási lehetőség kb. 0 – 80°
Egységcsomag	Szerelőasztal 1 csomag alsó szorítóegység 1 csomag felső szorítóegység Töltőkészülék Akkumulátor
Megjegyzés	A szerelőasztal-szélesítéssel max. 1900 x 1900 mm-es lehetséges megmunkálási felület érhető el. USA, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Japán számára a 4050.219 többfeszültségű tápegység, valamint a 4050.222 csatlakozóadapter is szükséges
Gépméreték	Szélesség: 1.400 mm Mélység: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Szélesség: 1.110 mm Magasság: 1.900 mm

## Jellemzők

Dimensions support surface min.	Szélesség: 1.110 mm Magasság: 1.230 mm
Teherbírás	300 kg
Munkamagasság	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	230 kg
Bruttó tömeg	250 kg
Vámtarifaszám	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Termékleírás	AS SZERELŐASZTAL, 300 ENH

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------