

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.731 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.731 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.731
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	szürke
Hossz	8 mm
AWG	18
Belső átmérő	2,8 mm
keresztmetszet	0,75 mm ²
DIN színkód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.205 4051.210 4050.452
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,043 kg
Vámtarifaszám	85369010

Jellemzők

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,75 mm ² , szürke, ömlesztve, 8mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------