


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.736 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.736
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	sárga
Hossz	12 mm
AWG	10
Belső átmérő	6,3 mm
keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>
DIN színkód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.210
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	100 db
Nettó tömeg	0,1 kg
Bruttó tömeg	0,1 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 6 mm <sup>2</sup> , sárga, ömlesztve, 12mm

---

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------