

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.738 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.738 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.738
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	szürke
Hossz	12 mm
AWG	18
Belső átmérő	2,8 mm
keresztmetszet	0,75 mm ²
DIN színkód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.205 4051.210
Kiépítési forma	ömlesztve (10 x 100 darab)
Csomagolási egység	1 000 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005

Jellemzők

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,75 mm ² , szürke, ömlesztve, 12mm, 10x100 darab

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------