


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.739 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.739 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Cikkszám                | AS 4050.739  |
| Termékleírás            | Műanyag gallérral.   |
| Műszaki adatok          | Hőálló 105 °C-ig   |
| Anyag                   | Galvanikusan ónozott E-Cu<br>Műanyag gallér: polipropilén  |
| Szín                    | vörös  |
| Hossz                   | 12 mm  |
| AWG                     | 18   |
| Belső átmérő            | 3 mm   |
| keresztmetszet          | 1 mm <sup>2</sup>  |
| DIN színkód             | Igen   |
| Megjegyzés              | UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.<br>Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével. |
| Szabványok              | AEH DIN 46228  |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 4051.205<br>4051.210   |
| Kiépítési forma         | ömlesztve (10 x 100 darab)   |
| Csomagolási egység      | 1 000 db   |
| Nettó tömeg             | 1 kg   |
| Bruttó tömeg            | 0,001 kg   |
| Vámtarifaszám           | 85369010   |
| ETIM 9                  | EC000005   |

# Jellemzők

---

|              |  |
|--------------|--|
| ETIM 8       | EC000005   |
| ECLASS 8.0   | 36659290   |
| Termékleírás | Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1 mm <sup>2</sup> , piros, ömlesztve, 12mm, 10x100 darab |

# Jóváhagyások

---

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|--------------|--------------------------|