

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.740 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.740 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.740
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ózozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	fekete
Hossz	12 mm
AWG	16
Belső átmérő	3,5 mm
keresztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>
DIN színekód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.205 4051.210
Kiépítési forma	ömlesztve (10 x 100 darab)

## Jellemzők

---

Csomagolási egység	1 000 db
Nettó tömeg	1 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1,5mm <sup>2</sup> , fekete, ömlesztve, 12mm, 10x100 darab

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------