

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.742 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.742 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.742
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	fehér
Hossz	8 mm
AWG	20
Belső átmérő	2,9 mm
keresztmetszet	0,5 mm ²
DIN színkód	Igen
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,5 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Jellemzők

Termékleírás

Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm², AWG 20, fehér, ömlesztve, 8mm (széles szár)

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)
UR