

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.742 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.742 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Cikkszám | AS 4050.742 |
| Termékleírás | Műanyag gallérral. |
| Műszaki adatok | Hőálló 105 °C-ig |
| Anyag | Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén |
| Szín | fehér |
| Hossz | 8 mm |
| AWG | 20 |
| Belső átmérő | 2,9 mm |
| keresztmetszet | 0,5 mm ² |
| DIN színkód | Igen |
| Multinorm | Igen |
| Megjegyzés | UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével. |
| Kiépítési forma | ömlesztve |
| Csomagolási egység | 500 db |
| Nettó tömeg | 0,5 kg |
| Bruttó tömeg | 0,5 kg |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Jellemzők

Termékleírás

Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm², AWG 20, fehér, ömlesztve, 8mm (széles szár)

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)
UR