

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.743 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.743 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.743
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	szürke
Hossz	8 mm
AWG	18
Belső átmérő	3,4 mm
keresztmetszet	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN színkód	Igen
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,049 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Jellemzők

---

Termékleírás

Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,75mm<sup>2</sup>, AWG 18, szürke, ömlesztett, 8mm (széles szár)

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)  
UR