

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.744 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.04.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.744 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.744
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ózozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	vörös
Hossz	8 mm
AWG	18
Belső átmérő	3,5 mm
keresztmetszet	1 mm ²
DIN színekód	Igen
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,5 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1,0mm ² , AWG 18, piros, ömlesztve, 8mm (széles szár)

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------