

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.748 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.748 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.748
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	vörös
Hossz	8 mm
AWG	18
Belső átmérő	3 mm
keresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>
DIN színkód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	hevederen
Csomagolási egység	5 000 db
Nettó tömeg	5 kg
Bruttó tömeg	0,7 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	AS Érvéghüvely 1,0 mm <sup>2</sup> x 8 mm AWG 18

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

UR