


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.754 Érvéghüvelyek

Állapot: 2025.11.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.754 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.754
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	világoskék
Hossz	8 mm
AWG	24
Belső átmérő	1,8 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	0,25 mm ²
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0.5
Bruttó tömeg	0.026
Vámtarifaszám	85369010
EAN	4028177815803
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Jellemzők

ECLASS 8.0

36659290

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

UR