


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.754 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.754 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.754
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ózozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	világoskék
Hossz	8 mm
AWG	24
Belső átmérő	1,8 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	0,25 mm ²
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,026 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Jellemzők

Termékleírás

AS Érvéghüvely 0,25 mm² x 8 mm AWG 24

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

UR