



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.757 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.757 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.757
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	türkiz
Hossz	8 mm
AWG	22
Belső átmérő	2 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup>
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,026 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Jellemzők

---

Termékleírás

Érvéghüvelyek manuális konfekcionáláshoz, 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 22, 8 mm, türkiz, ömlesztve, 500 darab

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)  
UR