

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.760 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.760 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

| | |
|-------------------------|--|
| Cikkszám | AS 4050.760 |
| Termékleírás | Műanyag gallérral. |
| Műszaki adatok | Hőálló 105 °C-ig |
| Anyag | Galvanikusan ózozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén |
| Szín | narancssárga |
| Hossz | 8 mm |
| AWG | 20 |
| Belső átmérő | 2,6 mm |
| Rittal színekód | Igen |
| keresztmetszet | 0,5 mm ² |
| Megjegyzés | UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével. |
| Szabványok | AEH DIN 46228 |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 4051.205 4051.210 4050.452 |
| Kiépítési forma | ömlesztve |
| Csomagolási egység | 500 db |
| Nettó tömeg | 0,5 kg |
| Bruttó tömeg | 0,036 kg |
| Vámtarifaszám | 85369010 |

Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Termékleírás | Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm ² , AWG 20, 8 mm, narancssárga, ömlesztve, 500 darab |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) UR |
|--------------|--------------------------|