

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.761 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.761 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.761
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	narancssárga
Hossz	10 mm
AWG	20
Belső átmérő	2,6 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.205 4051.210
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,042 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005

## Jellemzők

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm <sup>2</sup> , AWG 20, 10 mm, narancssárga, ömlesztve, 500 darab

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------