

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.784 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.784 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.784
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	szürke
Hossz	18 mm
AWG	12
Belső átmérő	4,8 mm
Rittal színekód	Igen
DIN színekód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	100 db
Nettó tömeg	0,1 kg
Bruttó tömeg	0,041 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Jellemzők

---

Termékleírás

Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 4,0 mm<sup>2</sup>, szürke, ömlesztve,  
18 mm

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)  
UR