

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.785 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.785 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

| | |
|-------------------------|--|
| Cikkszám | AS 4050.785 |
| Termékleírás | Műanyag gallérral. |
| Műszaki adatok | Hőálló 105 °C-ig |
| Anyag | Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén |
| Szín | fekete |
| Hossz | 12 mm |
| AWG | 10 |
| Belső átmérő | 6,3 mm |
| Rittal színekód | Igen |
| keresztmetszet | 6 mm ² |
| Megjegyzés | UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével. |
| Szabványok | AEH DIN 46228 |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 4051.210 |
| Kiépítési forma | ömlesztve |
| Csomagolási egység | 100 db |
| Nettó tömeg | 0,1 kg |
| Bruttó tömeg | 0,04 kg |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

Jellemzők

ECLASS 8.0

36659290

Termékleírás

Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 6 mm², AWG 10, 12 mm, fekete, ömlesztve, 100 darab

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)
UR