

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.817 Gépi menetfúró

Állapot: 2026.07.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.817 - Gépi menetfúró

Gépi menetfúrók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz, Perforex MT S Milling Terminal-hoz és LC lézeres megmunkálóközpontokhoz.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.817
Kivitel	HSSE-V3 Porlasztott Átmenő menethez B alak, hántoló hornyolás Nagy teljesítményű acél vanádiumtartalommal
Termékleírás	Gépi menetfúrók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz, Perforex MT Milling Terminal-hoz és LC lézeres megmunkálóközpontokhoz.
Méret	Menet: M12
Megmunkálható anyag	Acél Nemesacél Alumínium Műanyag
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,18 kg
Bruttó tömeg	0,182 kg
Vámtarifaszám	82051000
ETIM 9	EC002155
ETIM 8	EC002155
ECLASS 8.0	36609208
Termékleírás	AS Gépi menetfúró M12, 3db/cs