

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.050 Huzalszállító WT-hez

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.050 - Huzalszállító WT-hez

A Wire Cart huzalsínkocsi akár 8 Rittal Wire Terminal-ból érkező huzalsín tárolására szolgál.



## Jellemzők

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Cikkszám                | AS 4051.050  |
| Kivitel                 | Szerszámtartóval a bal és jobb oldalon<br>Lehetőség egy tablet vagy monitor adaptálására a huzalinformációk digitalizálásához<br>Beépített tartórendszer további huzalok és anyagok használatához  |
| Termékleírás            | A Wire Cart huzalsínkocsi akár 8 Rittal Wire Terminal-ból érkező huzalsín tárolására szolgál. A segítségével a huzalok projektspecifikusan, közvetlenül a huzalozó munkaállomáson feldolgozhatók.  |
| Előnyei                 | Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén<br>Projektre vonatkoztatott kommissziózás alárendelt folyamatokhoz<br>Az alárendelt huzalozási folyamat támogatása<br>Az egymás mellé sorolt huzalok gyors és hatékony feldolgozása<br>A manuális huzalozó munkaállomások optimalizálása |
| Műszaki adatok          | Max. 8 huzalsíntár<br>Max. megengedett össztömeg 100 kg<br>Max. megengedett terhelés az univerzális képernyőtartón 3 kg  |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 4051.024<br>4051.036   |
| Méret                   | Szélesség: 640 mm<br>Magasság: 1.500 mm<br>Mélység: 700 mm   |
| Csomagolási egység      | 1 db   |

# Jellemzők

|               |   |
|---------------|---|
| Nettó tömeg   | 44,5 kg   |
| Bruttó tömeg  | 54 kg   |
| Vámtarifaszám | 84661038  |
| Termékleírás  | AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro |