


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 LED munkalámpa

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - LED munkalámpa WS 540-hez

Az asztallapra szorítószerkezettel történő rögzítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.105
Termékleírás	Az asztallapra szorítószerkezettel történő rögzítéshez.
Előnyei	Fényerősség, tükröződés- és villogásmentes megvilágítás, homogén és árnyékmentes Választható színhőmérséklet melegfehértől, a semleges fehéren át a nappali fény fehérig, elősegíti a koncentrációs képességet és csökkenti a fáradtsággal járó jelenségeket Kiváló színhűség és erős kontraszt Alumínium rugós kar 3D fejű csuklóval, dönthető és rögzíthető a fényforrás tetszőleges pozicionálásához
Műszaki adatok	Rugós kar: hossza 970 mm Színvisszaadás: 94 – 98 Ra Visszaverődés szöge: 100°
Anyag	Világítótest háza: alumínium Káprázásmentesítő: makrolon
Egységcsomag	LED munkalámpa Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény	26 W
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozási lehetőségek	Dugaszolható tápegység (CEE 7/16) AC adapterrel
Égő	84 SMD LED

Jellemzők

Védelmi osztály	III (SELV)
Fényáram	2 930 lm
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.100
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...40 °C
Névleges üzemi feszültség	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret	Szélesség: 545 mm Magasság: 90 mm Méllység: 35 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,5 kg
Bruttó tömeg	4,2 kg
Vámtarifaszám	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Termékleírás	LED munkalámpa WS 540-hez, fényerő-szabályozós, 230 V/50 Hz