

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.537 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.537 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.537
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ózozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	fehér
Hossz	10 mm
AWG	18
Belső átmérő	3,4 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	0,75 mm ²
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Kiépítési forma	hevederen
Csomagolási egység	4 000 db
Nettó tömeg	4 kg
Bruttó tömeg	0,584 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvely 0,75 mm ² x 10 mm AWG 18

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)