

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.540 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.540 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.540
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	narancssárga
Hossz	8 mm
AWG	20
Belső átmérő	2,9 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	0,5 mm ²
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Kiépítési forma	hevederen
Csomagolási egység	4 000 db
Nettó tömeg	4 kg
Bruttó tömeg	0,465 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvely 0,5 mm ² x 8 mm AWG 20

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)