

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.542 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.542 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

|                    |  |
|--------------------|--|
| Cikkszám           | AS 4051.542  |
| Termékleírás       | Műanyag gallérral.   |
| Műszaki adatok     | Hőálló 105 °C-ig   |
| Anyag              | Galvanikusan ónozott E-Cu<br>Műanyag gallér: polipropilén                  |
| Szín               | sárga  |
| Hossz              | 8 mm   |
| AWG                | 18   |
| Belső átmérő       | 3,5 mm   |
| Rittal színekód    | Igen   |
| keresztmetszet     | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Multinorm          | Igen   |
| Megjegyzés         | UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. |
| Kiépítési forma    | hevederen  |
| Csomagolási egység | 4 000 db   |
| Nettó tömeg        | 4 kg   |
| Bruttó tömeg       | 0,568 kg   |
| Vámtarifaszám      | 85369010   |
| ETIM 9             | EC000005   |
| ETIM 8             | EC000005   |
| ECLASS 8.0         | 36659290   |
| Termékleírás       | Érvéghüvely 1,0 mm <sup>2</sup> x 8 mm AWG 18                              |

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)