

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.544 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.544 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Cikkszám | AS 4051.544 |
| Termékleírás | Műanyag gallérral. |
| Műszaki adatok | Hőálló 105 °C-ig |
| Anyag | Galvanikusan ózított E-Cu Műanyag gallér: polipropilén |
| Szín | fehér |
| Hossz | 10 mm |
| AWG | 20 |
| Belső átmérő | 2,9 mm |
| keresztmetszet | 0,5 mm ² |
| DIN színkód | Igen |
| Multinorm | Igen |
| Megjegyzés | UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. |
| Kiépítési forma | hevederen |
| Csomagolási egység | 4 000 db |
| Nettó tömeg | 4 kg |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Termékleírás | Érvéghüvely 0,5 mm ² x 10 mm AWG 20 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)