

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.545 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.545 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.545
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	szürke
Hossz	10 mm
AWG	18
Belső átmérő	3,4 mm
keresztmetszet	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN színkód	Igen
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Kiépítési forma	hevederen
Csomagolási egység	4 000 db
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvely 0,75 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 18

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)