

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.574 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.06.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.574 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.574
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	narancssárga
Hossz	8 mm
AWG	20
Belső átmérő	2,9 mm
Rittal színekód	Igen
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm ² , narancssárga, ömlesztve, 8 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

UR