

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.604 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.07.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.604 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.604
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	vörös
Hossz	10 mm
AWG	16
Belső átmérő	3,5 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	1,5 mm ²
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	hevederen
Csomagolási egység	5 000 db
Nettó tömeg	5 kg
Bruttó tömeg	0,794 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvely 1,5 mm ² x 10 mm AWG 16

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)