

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.605 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.605 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.605
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	kék
Hossz	10 mm
AWG	14
Belső átmérő	4,2 mm
keresztmetszet	2,5 mm ²
DIN színkód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	hevederen
Csomagolási egység	3 000 db
Nettó tömeg	3 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvely 2,5 mm ² x 10 mm AWG 14

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)