

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.624 Érvéghüvelyek

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.624 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.624
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	fekete
Hossz	18 mm
AWG	16
Belső átmérő	3,5 mm
DIN színkód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Nettó tömeg	0,5
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Termékleírás	Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1,5 mm <sup>2</sup> , fekete, ömlesztve, 18 mm

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

UR