

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.038

## Csavarhúzó

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.038 - Csavarhúzó nem szigetelt

Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4052.038
Kivitel	Phillips keresztornyos csavarokhoz
Termékleírás	Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.
Előnyei	Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradtságmentes munkavégzést biztosít
Anyag	Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet Belső markolat: kemény műanyag Markolat teste: rugalmas műanyag
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Penge Ø	6 mm
Pengehossz	25 mm
Behajtófej	PH 2
Fogantyú Ø	21 mm
Fogantyú hossza	60 mm
Csomagolási egység	1 db

# Jellemzők

Nettó tömeg	0,03 kg
Bruttó tömeg	0,038 kg
Vámtarifaszám	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
Termékleírás	AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, PH2, 25MM