

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.107 Csavarhúzó

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.107 - Csavarhúzó szigetelt

Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4052.107
Kivitel	Védőszigetelés 1000 V-ig egyenes hornyú csavarokhoz
Termékleírás	Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.
Előnyei	Csekély erőfelfejtés az ergonomikusan kialakított markolat révén Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához A markolat 30%-kal, a szigetelés akár 50%-kal vékonyabb, mint a hasonló szerszámoknál A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradságmentes munkavégzést biztosít
Anyag	Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet Belső markolat: kemény műanyag Markolat teste: rugalmas műanyag
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Penge Ø	6,5 mm
Pengehossz	125 mm
Penge (szélesség x vastagság)	6,5 x 1,2 mm
Behajtófej	SL
Fogantyú Ø	27 mm
Fogantyú hossza	115 mm
Szabványok	IEC 60 900
Csomagolási egység	3 db
Vámtarifaszám	82054000

# Jellemzők

---

ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Termékleírás	AS Szigetelt csavarhúzó, SL1,2x6,5

---