

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.122

Csavarhúzó

Állapot: 2025.12.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.122 - Csavarhúzó szigetelt

Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4052.122
Kivitel	Védőszigetelés 1000 V-ig pozitív keresztornyos csavarokhoz
Termékleírás	Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.
Előnyei	Csekély erőfeszítés az ergonomikusan kialakított markolat révén Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához A markolat 30%-kal, a szigetelés akár 50%-kal vékonyabb, mint a hasonló szerszámoknál A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradtságmentes munkavégzést biztosít
Anyag	Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet Belső markolat: kemény műanyag Markolat teste: rugalmas műanyag
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Penge Ø	6 mm
Pengehossz	100 mm
Behajtófej	PZ 2
Fogantyú Ø	27 mm
Fogantyú hossza	115 mm
Szabványok	IEC 60 900
Csomagolási egység	3 db
Vámtarifaszám	82054000
EAN	4028177807266

Jellemzők

ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406