

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.000

Sajtolófogó

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.000 - Sajtolófogó érvéghüvelyekhez

A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.000
Kivitel	ferde
Termékleírás	A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
Előnyei	Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is Egyenletesen jó minőségű sajtolás Jelölt süllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához Kireteszelhető kényszerelzáró
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	Trapéz sajtoló
Kábelbevezetés iránya	oldalt
Méret	Magasság: 59 mm Hossz: 198 mm
AWG	24 - 10
keresztmetszet	0,25 - 6 mm ²

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,439 kg
Bruttó tömeg	0,449 kg
Vámtarifaszám	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Termékleírás	AS Krimp. fogó oldalsó trapéz, 0,25-6mm2