

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001

Sajtolófogó

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Sajtolófogó érvéghüvelyekhez

A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.



Jellemzők

| | |
|-----------------------|---|
| Cikkszám | AS 4054.001 |
| Kivitel | ferde |
| Termékleírás | A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához. |
| Előnyei | Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is Egyenletesen jó minőségű sajtolás Jelölt süllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához Kireteszelhető kényszerelzáró |
| Anyag | Minőségi különleges szerszámacél |
| Felület | Matt, krómozott |
| Szín | Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink |
| Sajtolás | Négyszög sajtoló |
| Kábelbevezetés iránya | elülső oldali |
| Méret | Magasság: 59 mm Hossz: 198 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| keresztmetszet | 0,5 - 6 mm ² |

Jellemzők

| | |
|--------------------|---|
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,452 kg |
| Bruttó tömeg | 0,462 kg |
| Vámtarifaszám | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Termékleírás | AS Krimpelő, elülső, 0,5-6mm ² |