

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002 Sajtoló fogó

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Sajtoló fogó érvéghüvelyekhez

Sajtolófogó négylapú vagy hatlapú sajtolóhoz, a DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.002
Kivitel	egyenes
Termékleírás	A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
Előnyei	Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is Egyenletesen jó minőségű sajtolás Kireteszelhető kényszerelzáró Önbeálló
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: RAL 7016 és RAL 35745
Sajtolás	Négyszög sajtoló
Kábelbevezetés iránya	oldalt
Méret	Hossz: 176 mm
AWG	26 - 8
keresztmetszet	0,14 - 10 mm ²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,449 kg
Vámtarifaszám	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

Jellemzők

ECLASS 8.0

21043811

Termékleírás

AS SAJTOLÓ FOGÓ NÉGYSZÖGLETŰ 0,14-10mm2