

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.003

## Sajtoló fogó

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.003 - Sajtoló fogó érvéghüvelyekhez

Sajtolófogó négylapú vagy hatlapú sajtolóhoz, a DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.003
Kivitel	egyenes
Termékleírás	A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
Előnyei	Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is Egyenletesen jó minőségű sajtolás Kireteszelhető kényszerelzáró Önbeálló
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	Hatlapú sajtolás
Kábelbevezetés iránya	oldalt
Méret	Hossz: 176 mm
AWG	26 - 8
keresztmetszet	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,455 kg
Vámtarifaszám	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

21043811

---

Termékleírás

AS SAJTOLÓ FOGÓ HATSZÖGLETŰ 0,14-10 mm<sup>2</sup>