


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.004

## Sajtolófogó

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.004 - Sajtolófogó érvéghüvelyekhez

A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.004
Kivitel	egyenes
Termékleírás	A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelógallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
Előnyei	Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is Egyenletesen jó minőségű sajtolás Jelölt súllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához Kireteszelhető kényszerelzáró
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	WM sajtoló
Kábelbevezetés iránya	oldalt
Méret	Magasság: 68 mm Hossz: 256 mm
AWG	8 - 4
keresztmetszet	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	1 db

# Jellemzők

Nettó tömeg	0,66 kg
Bruttó tömeg	0,69 kg
Vámtarifaszám	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Termékleírás	AS Krimpelő érvéghüvelyhez, 10-25mm <sup>2</sup>