

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.008

Sajtolófogó

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.008 - Sajtolófogó érvéghüvelyekhez

A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.008
Kivitel	egyenes
Termékleírás	A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
Előnyei	Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is Egyenletesen jó minőségű sajtolás Jelölt süllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához Kireteszelhető kényszerelzáró
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	WM sajtoló
Kábelbevezetés iránya	oldalt
Méret	Magasság: 68 mm Hossz: 256 mm
AWG	2 - 1
keresztmetszet	35 - 50 mm ²
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,64 kg
Bruttó tömeg	0,69 kg
Vámtarifaszám	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Termékleírás	AS Krimpelő érvéghüvelyhez, 35-50mm ²