


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.021

Sajtolófogó

Állapot: 2026.06.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.021 - Sajtolófogó kábelsarukhoz

A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához



Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.021
Kivitel	ferde
Termékleírás	A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához.
Előnyei	Kireteszelhető kényszerelzáró Az optimalizált karos áttét révén nagyobb keresztmetszetek esetén is csak minimális erő szükséges a működtetéshez
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	Bevágásos sajtoló
Méret	Magasság: 59 mm Hossz: 198 mm
AWG	22 - 10
keresztmetszet	0,35 - 6 mm ²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,425 kg
Bruttó tömeg	0,435 kg
Vámtarifaszám	82032000

Jellemzők

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Termékleírás	AS Krimpelő kábelsarúhoz, 0,35-6mm ²
