

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.023

## Sajtolófogó

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.023 - Sajtolófogó kábelsarukhoz

A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.023
Kivitel	egyenes
Termékleírás	A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához.
Előnyei	Kireteszelhető kényszerelzáró Az optimalizált karos áttét révén nagyobb keresztmetszetek esetén is csak minimális erő szükséges a működtetéshez
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	Dupla bevágású sajtoló
Méret	Magasság: 68 mm Hossz: 256 mm
AWG	12 - 8
keresztmetszet	4 - 10 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,63 kg
Bruttó tömeg	0,668 kg
Vámtarifaszám	82032000

# Jellemzők

---

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Termékleírás	AS Krimpelő kábelsarúhoz, 4-10 mm <sup>2</sup>

---