

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030 Flex krimpelőfogó

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Flex krimpelőfogó érvéghüvelyekhez

A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.030
Kivitel	egyenes
Termékleírás	A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
Előnyei	Az érvéghüvely előlről és oldalról is rögzíthető az elforgatható fej révén Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is Egyenletesen jó minőségű sajtolás Kireteszkelhető kényszerelzáró Önbeálló
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Színezett, fekete, matt
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	Trapéz sajtoló
Kábelbevezetés iránya	előlről és oldalról
Méret	Hossz: 180 mm
AWG	26 - 8
keresztmetszet	0,14 - 10 mm ²
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,35 kg
Bruttó tömeg	0,388 kg
Vámtarifaszám	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Termékleírás	AS Krimpelőfogó, trapéz, előlről/oldalról, 0,14-10mm ² ,