

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.140

Sajtolófogó

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.140 - Sajtolófogó kábelsarukhoz

Szigetelt kábelsaruk és összekötők megmunkálásához



Jellemzők

Cikkszám	AS 4054.140
Kivitel	ferde
Termékleírás	Szigetelt kábelsaruk és összekötők megmunkálásához.
Előnyei	Egyértelmű keresztmetszet-hozzárendelés a süllyesztékeken látható színkódolás révén Kireteszelhető kényszerelzáró A szükséges sajtolónyomás elérésekor retesz ki, így az elégtelen sajtolás ki van zárva
Anyag	Minőségi különleges szerszámacél
Felület	Matt, krómozott
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Sajtolás	Ovális sajtoló
Méret	Magasság: 59 mm Hossz: 198 mm
AWG	22 - 14
keresztmetszet	0,75 - 2,5 mm ²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,42 kg
Bruttó tömeg	0,44 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Termékleírás	AS Krimpelő 0,75-2,5mm ² szig. k.saruzhoz