

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.115

Törőéles lemezlyukasztó, kerek

Állapot: 2025.12.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.115 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.115
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Megmunkálható anyag	Nemesacél
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	2 mm
Ø lyukasztó	15,2 mm
Megjegyzés	Csavarhúzóval történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Húzócsavar (Ø x H)	11,1 x 60 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	11,1 mm 19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.039
Bruttó tömeg	0.054
Vámtarifaszám	82073010
EAN	4028177807976
ETIM 9	EC000156

Jellemzők

ETIM 8

EC000156

ECLASS 8.0

21049047